


Bobina VACN-N-K1-1-10-EX4-M

Cod: 8141606

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	F
Clasa de izolatie a sarmei lacuite	H
Caracteristica bobina	24 V DC: 2.6 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Clasificare maritima	vezi certificatul
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK EX conform reglementarilor UK RoHS
Certificat ATEX in afara UE	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Departament eliberare certificate	IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
Gaz categoria ATEX	II 2G
Praf categoria ATEX	II 2D
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex mb IIC T6 Gb
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Protectie la explozie temperatura ambientala	-20°C <= Ta <= +50°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 50 °C
Greutate produs	762 g
Conectare electrica	cablu
Diametrul cablului	7 mm
Lungimea cablului	10 m
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Material plastic otel
Materialul infasurarii	Cupru