


# Aparat de comanda CDPX-X-E2-W-5-EX2

Cod: 8155219

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	148 mm
adancimea de montare	17 mm
Inaltime	105 mm
Lungime	34 mm
Grosime maxima panou frontal	17 mm
Timp real	Da
Suporta protocoale PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Abatere in timp real	< 100 ppm la 25°C
Numar culori	16 M
Afisare	cu iluminat de fundal
Tip afisaj	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	5"
Baterie back-up	Baterie Li, reincarcabila
Rezolutie display	800x480 pixeli
Consum energie electrica	6 W
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-30 ... 80 °C
Umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-20 ... 55 °C
Indicatie pentru temperatura ambientala	In caz de montare verticala
Greutate produs	500 g
Interfata USB	Da
Interfata Ethernet	RJ45 10/100 MBd
tip fixare	Interfata VESA
Indicatie material	conform RoHS
Software de programare	Designer Studio
Date CPU	1 GB RAM