

Полимерный пневмошланг PUN-СМ-10-SW

№ изделия: 130817

FESTO

Шланг с калибровкой по внешнему диаметру, для цанговых QS-соединений, полиуретан (не одобрен для использования в пищевой промышленности). Антистатический.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	10 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	60 mm
Внутренний диаметр	7 mm
Мин. радиус изгиба	30 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Сопротивление поверхности	0,01 ... 10 MOhm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,05158 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 10 мм
Цвет	Черный
Твердость по Шору	D 52 +/- 3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-U(PU)