

# Placa de racordare VABX-A-P-EL-E12-MS8-SHUH

Cod: 8188450  
Nou

FESTO

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de bobine de ventil	32
Dimensiuni l x L x l	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Recomandare referitoare la tensiune	SELV / PELV sunt necesare surse de alimentare fixe Nota cadere de presiune
Aprobare	RCM Mark
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	5 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Cuplu de strangere maxim, montaj perete	6 Nm
Greutate produs	131,1 g
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Borna cleme
Priza de cablu	Drept
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	für Cartridge 15 mm
Conexiune pneumatica 5	für Cartridge 15 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	ranforsat PA
Materialul protectiei	ranforsat PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul buchei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul clemei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul piulitei	otel inoxidabil aliaj inalt