

Cilindru standard DSN-20-80-PPV

Cod: 8745

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

bazat pe DIN ISO 6432, cu amortizare ajustabila la pozitia de capat. Optiune de montare variat, cu sau fara componente de montare auxiliare.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	80 mm
Diametru piston	20 mm
Filet tija de piston	M8
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
Corespunde normelor	ISO 6432
Capat tija de piston	Filet exterior
Structura constructiva	Piston Tija de piston teava de cilindru
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
energia de impact in pozitiile finale	0,2 J
lungime de amortizare	17 mm
Forta teoretica la 6 bar, revenire	158,3 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	188,5 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	44 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	7,2 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	186,8 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	4 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Informatii material capac	Aliaj de aluminiu forjat incolor eloxat
Informatii material etansari	NBR TPE-U(PU)
Informatie material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Informatie material teava de cilindru	otel inoxidabil aliaj inalt