

Сильфонный захват DHEB-18-E-U-S-L

№ изделия: 1320802

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 18 |
| Ход гофр | 7,5 mm |
| Мин. захватываемый диаметр | 19,5 mm |
| Макс. захватываемый диаметр | 25 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Режим работы | одностороннего действия закрыт |
| Функция захвата | Adaptive |
| Тип конструкции | Сокращаемая мембрана последовательность перемещения по направляющей |
| Направляющая | Базовая направляющая |
| Определение позиции | Без |
| Рабочее давление | 5 ... 8 bar |
| Исходное значение | < 1 bar |
| Макс. частота работы захвата | ≤ 4 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 20 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 50 ms |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Температура окружающей среды | 5 ... 60 °C |
| Средний интервал замены для гофр | 1 Mio SP |
| Вес продукта | 0,21 kg |
| Тип крепления | с наружной резьбой с контргайкой Опция |
| Пневматическое присоединение | M5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал гофр | VMQ (силикон) |
| Материал корпуса | Алюминий Анодированный |