

Стандартный цилиндр DNU-40- -PPV-A-S6

№ изделия: 14920

FESTO

По ISO 15552, с корпусом из профиля, с возможностью опроса положений, регулируемым демпфированием в обоих крайних положениях.

Снимается, доступен до конца 2008



Примерное
представление




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 2.000 mm
Диаметр поршня	40 mm
Резьба на штоке	M12x1,25
Демпфирование	PPV: пневматическая амортизация, регулируемая обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	ISO 6431
Конец штока	Наружная резьба
Структура проекта	Поршень Шток
Определение позиции	для герконов
Варианты	S6: термостойкие уплотнения до 120 °C
Рабочее давление	0,6 ... 12 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	0 ... 120 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Длина демпфирования	21 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	586 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	715 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	36 g
Базовый вес на 0 мм хода	727 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое присоединение	G1/4
Информация о материале, крышки	Алюминий
Информация о материале, уплотнения шланга	TRF-U(PU)
Информация о материале, шток	Легированная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав Анодированный