

Конденсатоотводчик WA-2

№ изделия: 152810

FESTO

Автоматический



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	механический
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Ручное дублирование	Толкающий
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Внешний, механический, полностью автоматический
Измеряемая величина	Уровень наполнения
Функция распределителя	2/2 нормально открытый, моностабильный
Рабочее давление	1,5 ... 14 bar
Рабочая среда	Вода
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура среды	0 ... 50 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	92 g
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение отвода конденсата	PK-4
Пневматическое присоединение	M9
Материал корпуса	Алюминиевый сплав