

Датчик положения SME-1-S-24-B

№ изделия: 150850

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Блочного проекта
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Измеряемая величина	Позиция
Принцип измерения	Магнитный, геркон
Температура окружающей среды	-20 ... 70 °C
Точность повторения	0,2 mm
Выход переключателя	с контактом, биполярный
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Время включения	≤ 0,5 ms
Макс. частота переключения	500 Hz
Макс. выходной ток	1 A
Макс. характеристика контакта AC	27 VA
Макс. характеристика контакта DC	27 W
Защита от короткого замыкания	Нет
Способность выдерживать перегрузку	Нет в наличии
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Защищен от смены полярности	Нет
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, технология подключения	M8x1, A-код по EN 61076-2-104
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Направление выхода	аксиальный
Тип крепления	с принадлежностями
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	45 g
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	Эпоксидная смола PET Сталь сталь, гальванизированная Цинковая штамповка
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C
Класс защиты	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L