

Стандартный цилиндр DNG-320- -PPV-A-S2

№ изделия: 151898

Продукт будет снят с производства

FESTO

По ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290, с возможностью опроса положений, регулируемым демпфированием в обоих крайних положениях

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

Примерное
представление





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 2.000 mm
Диаметр поршня	320 mm
Резьба на штоке	M48x2
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Конец штока	Наружная резьба
Структура проекта	Поршень Шток
Определение позиции	Для герконов
Варианты	Двусторонний шток
Рабочее давление	0,6 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Длина демпфирования	66 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	46.380 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	46.380 N
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое присоединение	G1
Информация о материале, крышки	Алюминиевое литье
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TFE-U(PU)
Информация о материале, шток	Легированная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Легированная сталь