

Серводвигатель EMMS-AS-70-M-HS-RR

№ изделия: 1550980

FESTO

Без редуктора



Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-40 ... 40 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Соответствует стандарту	IEC 60034
Класс защиты изоляции	F
Класс расчета параметров по стандарту EN 60034-1	S1
Мониторинг температуры	PTC-резистор
Класс защиты	IP54
Система электрического соединения	Разъем
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Номинальное рабочее напряжение DC	565 V
Номинальное напряжение DC	565 V
Тип переключателя обмотки	Звезда внутри
Number of pole pairs	4
Момент удержания	2,53 Nm
Номинальный момент	2,26 Nm
Пиковый момент	8,55 Nm
Номинальная скорость вращения	4.400 1/min
Макс. скорость	4.960 1/min
Номинальная мощность мотора	1.044 W
Номинальный ток мотора	1,7 A
Пиковый ток	7,4 A
Постоянная мотора	1,333 Nm/A
Константа напряжения, фаза-фаза	80,49 mVmin
Сопротивление обмотки фаза-фаза	16,294 Ohm
Индуктивность обмотки фаза-фаза	30,834 mH
Общий момент инерции массы при подъеме	0,62 kgcm ²
Вес продукта	2.790 g
Допустимая осевая нагрузка на вал	75 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	200 N
Датчик положения ротора	Счетное устройство
Интерфейс поворотного энкодера	SIN/COS аналоговый сигнал
Принцип измерения поворотного энкодера	Индуктивный
MTTF, субэлемент	80 лет, поворотный энкодер
MTTFd, субэлемент	160 лет, поворотный энкодер