


# Серводвигатель EMMS-AS-55-S-HS-RR-S1

№ изделия: 1569776

FESTO

Без редуктора



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-10 ... 40 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Соответствует стандарту	IEC 60034
Класс защиты изоляции	F
Класс расчета параметров по стандарту EN 60034-1	S1
Мониторинг температуры	PTC-резистор
Класс защиты	IP65
Система электрического соединения	Разъем
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Номинальное рабочее напряжение DC	565 V
Номинальное напряжение DC	565 V
Тип переключателя обмотки	Звезда внутри
Number of pole pairs	4
Момент удержания	0,46 Nm
Номинальный момент	0,31 Nm
Пиковый момент	1,62 Nm
Номинальная скорость вращения	7.600 1/min
Макс. скорость	9.840 1/min
Номинальная мощность мотора	246 W
Номинальный ток мотора	0,49 A
Пиковый ток	2,7 A
Постоянная мотора	0,635 Nm/A
Константа напряжения, фаза-фаза	40,58 mVmin
Сопротивление обмотки фаза-фаза	56,9 Ohm
Индуктивность обмотки фаза-фаза	38,1 mH
Общий момент инерции массы при подъеме	0,13 kgcm <sup>2</sup>
Вес продукта	1.200 g
Допустимая осевая нагрузка на вал	75 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	140 N
Датчик положения ротора	Счетное устройство
Интерфейс поворотного энкодера	SIN/COS аналоговый сигнал
Принцип измерения поворотного энкодера	Индуктивный
MTTF, субэлемент	80 лет, поворотный энкодер
MTTFd, субэлемент	160 лет, поворотный энкодер