

Регулятор низкого давления LR-3,3

№ изделия: 15717

FESTO

без присоединительной плиты




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом
Тип крепления	Установка передней панели
Стандартный номинальный расход	150 l/min
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	ПОМ
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Мембранный регулятор со вторичным сбросом
Рабочее давление	10 bar
Operating pressure	145 psi
Макс. гистерезис давления	0,3 bar
Пилотное давление	8 bar
Pilot pressure	120 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал уплотнений	NBR TPE-A TPE-U(PU)