

Серводвигатель EMMS-AS-140-S-HS-RR-S1

№ изделия: 1574620

Продукт будет снят с производства

Без редуктора

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-40 ... 40 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Соответствует стандарту	IEC 60034
Класс защиты изоляции	F
Класс расчета параметров по стандарту EN 60034-1	S1
Мониторинг температуры	PTC-резистор
Класс защиты	IP65
Система электрического соединения	Разъем
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Номинальное напряжение DC	565 V
Тип переключателя обмотки	Звезда внутри
Number of pole pairs	6
Момент удержания	11,2 Nm
Номинальный момент	9,55 Nm
Пиковый момент	25,6 Nm
Номинальная скорость вращения	2.600 1/min
Макс. скорость	3.060 1/min
Номинальная мощность мотора	2.600 W
Номинальный ток мотора	4,4 A
Пиковый ток	15 A
Постоянная мотора	2,166 Nm/A
Константа напряжения, фаза-фаза	130,69 mVmin
Сопротивление обмотки фаза-фаза	3,39 Ohm
Индуктивность обмотки фаза-фаза	20,5 mH
Общий момент инерции массы при подъеме	8 kgcm ²
Вес продукта	9.840 g
Допустимая осевая нагрузка на вал	200 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	780 N
Датчик положения ротора	Счетное устройство
Интерфейс поворотного энкодера	SIN/COS аналоговый сигнал
Принцип измерения поворотного энкодера	Индуктивный
MTTF, субэлемент	114 лет, поворотный энкодер
MTTFd, субэлемент	228 лет, поворотный энкодер
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 2