

# Поворотно-линейный модуль DSL-32- -270-P-S2-CR

№ изделия: 163093

FESTO

для бесконтактного опроса. Поворотное и линейное движение осуществляются независимо друг от друга. Угол поворота бесступенчато регулируется от 0° до 270°.

Угол максимального отклонения конца штока 2°. При монтаже на приводном валу дополнительных элементов, максимальный момент затяжки не должен превышать 5,5 Нм.



Примерное представление

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Угол демпфирования	12,5 deg
Диапазон настройки угла поворота	270 deg
Ход	10 ... 200 mm
Диаметр поршня	32 mm
Угол качения	258 deg
Демпфирование	CR: StoЯddmpfer rechts P: elastische Dдmpfungsringe/-platten beidseitig
Положение при сборке	Любое
Точная настройка	1,5 deg
Режим работы	двустороннего действия
Структура проекта	Поворотная лопасть
Определение позиции	для индуктивных датчиков. для герконов
Варианты	S2: двусторонний шток
Защита от скручивания/направляющая	с направляющей на плоских подшипниках
Рабочее давление	2,5 ... 8 bar
Макс. скорость удара	500 mm/s
Макс. частота переключения при 6 бар	0,7 Hz
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длина демпфирования	8 mm
Момент при давлении 6 бар	10 Nm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	294 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	422,5 N
Допустимый момент инерции	0,0021 kgm <sup>2</sup>
Дополнительный вес на 10 мм хода	109 g
Базовый вес на 0 мм хода	3.000 g
Тип крепления	Зажат в Т-образной щели с наружной резьбой Опция
Пневматическое присоединение	G1/8
Информация о материале крышки	Обработанный алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале уплотнений	TRF-U(PU)
Информация о материале, корпус	Обработанный алюминиевый сплав Мягко анодирован
Информация о материале штока	Закаленная сталь