

Стандартный цилиндр DDPC-...-80- -

№ изделия: 1677705

FESTO

С бесконтактным датчиком перемещения.



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 2.000 mm
Ход сервопневматического позиционирования	50 ... 750 mm
Ход Soft Stop	50 ... 750 mm
Сокращение хода в конечных положениях	≥ 15 mm
Наименьший ход позиционирования	3% of max. stroke Однако, не больше 10 mm
Диаметр поршня	80 mm
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Позиция монтажа, позиционирование	Любое
Позиция монтажа, soft stop	Любое
Метод измерения: датчик перемещения	Цифровой
Тип конструкции	Поршень Шток Корпус из профиля
Определение позиции	Для герконов Со встроенным датчиком перемещения
Варианты	С установленным зажимным модулем Удлиненный шток Односторонний шток
Защита от скручивания/направляющая	Направляющий стержень с хомутом Квадратный шток
Operating pressure MPa	≤ 1,2 MPa
Рабочее давление	≤ 12 bar
Operating pressure	≤ 174 psi
Рабочее давления, позиционирование / soft stop	4 ... 8 bar
Макс. скорость перемещения	1 m/s
Мин. скорость перемещения	0,05 m/s
Стандартное время позиционирования при малом ходе, горизонтально	0,77/0,95 s
Стандартное время позиционирования при большом ходе, горизонтально	0,88/1,02 s
Режим работы	двустороннего действия
Номинальное рабочее напряжение DC	5 V
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]

Характеристика	Значение
Примечание по рабочей среде	Температура точки росы на 10°C ниже температуры окружающей/рабочей среды
Длительное сопротивление ударам по DIN/IEC 68, части 2 - 82	Испытан в соответствии с уровнем опасности 2
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. поле магнитной интерференции	10kA/м на расстоянии 100 м
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Стойкость к вибрации по DIN/IEC 68, части 2 - 6	Испытан в соответствии с уровнем опасности 2
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях	1,8 Nm
Макс. момент защиты от проворота	≤ 3 Nm
Макс. нагрузка, горизонтальная	300 kg
Макс. нагрузка, вертикальная	100 kg
Мин. нагрузка, горизонтальная	20 kg
Мин. нагрузка, вертикальная	20 kg
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	2.721 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	3.016 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	804 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	31 g
Базовый вес на 0 мм хода	3.053 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	87 g
Выходной сигнал	Аналоговый
Повторяемость в ± мм	0,5 mm
Макс. контролируемое усилие при выдвигании	2.714 N
Макс. контролируемое усилие при втягивании	2.449 N
Типичная сила трения	140 N
Точность, промежуточная позиция soft stop	+/- 2 mm
Электрическое присоединение, датчик перемещения	8-пин
Длина кабеля	1,5 m
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое присоединение	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Алюминиевый сплав
Материал уплотнений	FPM NBR TPE-U(PU)
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Материал штока	Легированная сталь
Материал винтов	Сталь
Материал крышки датчика	Алюминий
Материал головки датчика	POW
Материал корпуса разъема	PBT
Материал колбы цилиндра	Алюминиевый сплав