

# Штуцер с цанговым соединением CQ-1/2-15H

№ изделия: 177708

FESTO

для высоких расходов.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	10 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 7 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 15 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Номинальный момент затяжки	2,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 10 %
Вес продукта	14 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	Быстроразъемное соединение CQ-15
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	POM
Материал отпускаящего кольца	POM