

Цанговый штуцер с резьбой, самозапирающийся QSK-G3/8-12

№ изделия: 186302

FESTO

наружная резьба с внешним шестигранником.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 6,1 mm |
| Одобренный тип шланга | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO- |
| Глубина вставки шланга | 29,1 mm |
| Тип уплотнения резьбового соединения | Уплотнительное кольцо |
| Положение при сборке | Любое |
| Проект | Прямое исполнение |
| Размер контейнера | 1 |
| Тип конструкции | Возвратно-поступательный принцип |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
| Морская классификация | см. сертификат |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Номинальный момент затяжки | 15,5 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 20 % |
| Вес продукта | 63 g |
| Тип крепления | External hex A/F 21 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба G3/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Для шлангов с наружным диаметром 12 мм |
| Цвет отпускающего кольца | голубой |

| Характеристика | Значение |
|------------------------------|---|
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Никелированная латунь |
| Материал отпускающего кольца | Р0М |
| Материал уплотнения шланга | NBR |
| Материал держателя шланга | Легированная сталь, нержавеющая |