

Круглый цилиндр DSEU-8-100-P-A

№ изделия: 188777

FESTO

Задняя крышка с резьбовыми штырями и сферическим подшипником.
Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	100 mm
Диаметр поршня	8 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Поршень Шток Корпус цилиндра
Определение позиции	Для герконов
Варианты	Односторонний шток
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	0 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	23 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	30 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	4,3 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	2,3 g
Базовый вес на 0 мм хода	14,4 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое присоединение	M3
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, шток	Легированная сталь, нержавеющая