

# Неполноповоротный привод DRE-77-F10-Q06-FS-O

№ изделия: 190237

FESTO

одностороннего действия, непосредственное фланцевое  
присоединение воздуха к распределителям по VDI/VDE 3845-Namur.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер привода	77
Расположение отверстий на фланце	F10
Угол качения	90 deg
Диапазон настройки конечного положения при 0°	-4 ... 8 deg
Диапазон настройки конечного положения при 90°	-8 ... 4 deg
Фитинги соответствуют стандарту	ISO 5211
Демпфирование	без демпфирования
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия
Структура проекта	Рейка и шестерня
Определение позиции	без
Закрывание	Усилие пружины, закрытие
Подключение распределителя по стандарту	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Идентификация по АТЕХ	II 2 GD c X
Окружающая температура по АТЕХ	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с руководством EU-Ex по взрывозащите (ATEX)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Расход воздуха при 6 бар за цикл 0°-90°-0°	18 l
Вес продукта	19.800 g
Присоединение вала	V22
Пневматическое присоединение	Монтажная плата G1/4
Замечания по материалу	Содержит PWIS частички.