

Дроссель с обратным клапаном GR-QS-4

№ изделия: 193967

FESTO

С потоком, регулируемым в одном направлении.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	QS-4
Пневматическое подключение, канал 2	QS-4
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Установка передней панели со сквозным отверстием с принадлежностями Опция
Стандартный расход через дроссель	110 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	165 l/min
Рабочее давление	0,2 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	PA с армированием
Положение при сборке	Любое
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	12 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал отпускающего кольца	POM
Материал рифленой головки	PA с армированием
Материал регулировочного винта	Легированная сталь