

Двухпоршневой цилиндр DPZC-6-20-P-A-KF-S2

№ изделия: 194402

FESTO

с двумя параллельными, проходными штоками, для бесконтактного опроса, с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Эти приводы могут быть поставлены по запросу с сертификатом ATEX. Данные по "ATEX идентификация", "ATEX окружающая температура" и "CE метка" в таблице данных относятся только к приводам с сертификацией.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Расстояние центра тяжести от нагрузки до траверсы	0 mm
Ход	20 mm
Диапазон настройки крайних положений/хода	10 mm
Диаметр поршня	6 mm
Режим работы привода	Yoke
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Структура проекта	Направляющая
Определение позиции	Для герконов
Варианты	S2: двусторонний шток
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Макс. скорость	0,5 m/s
Режим работы	двустороннего действия
Категория ATEX Газ	II 2G
Взрывозащита типа "Газ"	c T4
Категория ATEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Пыль"	c 120°C
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-5°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Энергия удара в крайних положениях	0,01 Nm
Макс. полезная нагрузка в зависимости от хода при определенном расстоянии xs	2,6 N
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	19 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	19 N
Перемещаемая масса	48 g
Вес продукта	130 g
альтернативные соединения	См. чертеж
Пневматическое присоединение	M3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав
Информация о материале, шток	Сталь с поверхностной закалкой