

Передаточный модуль EMGA-80-P-G5-EAS-80

№ изделия: 2297691

★ Линейка основной продукции

Подходит для серводвигателей.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	80 mm
Размер фланца двигателя	80 mm
Угловой люфт	0,12 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	5:1
Макс. входная скорость	7.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	110 Nm
Момент инерции редуктора	0,45 kgcm ²
Максимальный выходной момент	176 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	6 Nm/arcmin
Вес продукта	2.000 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	80G
Интерфейс редуктора, вал привода	80P
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)