

Пропорциональный регулятор давления VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1

№ изделия: 2448444

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальный диаметр, подача давления	12 mm
Номинальный диаметр, выхлоп	12 mm
Тип управления	электрический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Мембранный регулятор с пилотным управлением
Защита от короткого замыкания	для всех электрических соединений
Инструкции по безопасности	Безопасная позиция VPPX
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Функция распределителя	3-ходовой пропорциональный регулятор давления
Тип дисплея	LED
Диапазон давления управления	0,1 ... 10 bar
Входное давление 1	0 ... 11 bar
Макс. гистерезис давления	0,05 bar
Стандартный номинальный расход	7.000 l/min
Диапазон рабочего напряжения DC	21,6 ... 26,4 V
Макс. потребление тока	500 mA
Рабочий цикл	100 %
Макс. потребление электроэнергии	12 W
Остаточная пульсация	10 %
Диапазон сигнала, аналоговый выход	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Диапазон сигнала, аналоговый вход	0 - 10 V 4 - 20 mA 0 - 20 mA
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
KC mark	KC-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Сертификационный департамент	UL E322346
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	10 ... 50 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	2.050 g

Характеристика	Значение
Температурный коэффициент	0,04 %/K
FS точность повторения	0,5 %
Точность повторения в \pm % шкалы	0,5 %FS
Электрическое подключение	8-пин M12 Разъем
Тип крепления	со сквозным отверстием с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный