

Направляющая EAGF-P1-KF-25-200

№ изделия: 3192949

Продукт будет снят с производства

[Для электроцилиндра EPCO.](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2025 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Ход	200 mm
Реверсивный люфт	0 µm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
Макс. ускорение	25 m/s ²
Макс. скорость	1 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Макс. усилие F _y	320 N
Макс. усилие F _y статическое	415 N
Макс. усилие F _z	320 N
Макс. усилие F _z статическое	415 N
Макс. момент M _x	15 Nm
Макс. момент M _x , статич.	19 Nm
Макс. момент M _y	10 Nm
Макс. момент M _y , статич.	12 Nm
Макс. момент M _z	10 Nm
Макс. момент M _z , статич.	12 Nm
Усилие перемещения	4 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	300 g
Базовый вес на 0 мм хода	1.080 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	12 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	12 g
Центр тяжести перемещаемой массы с ходом 0 мм	30 mm
Дополнительное прибавка центра тяжести перемещаемой массы на 10 мм хода	4,5 mm
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь твердое хромирование
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал траверсы	Алюминиевый сплав Анодированный