

Шаговый двигатель MTR-ST-87-48S-AA

№ изделия: 530065

FESTO

Снимается, доступен до конца 2008




Таблица данных

Характеристика	Значение
Класс защиты изоляции	B
Номинальное напряжение DC	48 V
Номинальный ток мотора	4,7 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с руководством EU-EMV
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	45 - 80 %
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Общий момент инерции массы при подъеме	4 kgcm ²
Удерживающий момент мотора	6,47 Nm
Момент инерции ротора	4 kgcm ²
Допустимая осевая нагрузка на вал	50 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	130 N
Вес продукта	4.200 g
Система электрического соединения	Разъем