

Блок диагностики и обслуживания CPX-ММ1-1

№ изделия: 529043

FESTO

для модульного электрического терминала CPX.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	81 mm
Высота	28 mm
Длина	137 mm
Макс. длина соединительного кабеля	15 m
Дисплей	128 x 64 пикселей LCD-Display С подсветкой фона
Элементы управления	3 функциональных клавиши 4 клавиши прокрутки Мембранная клавиатура
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Интерфейс данных	RS 232 интерфейс 57,6Kbaud Розетка M12 4-пин
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Питание	поддерживается от подключенного устройства
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	50 - 60 mA
Категория АTEX Газ	II 3G
Взрывозащита типа "Газ"	Ex nA IIC T6 X Gc
Категория АTEX Пыль	II 3D
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
Относительная влажность воздуха	не конденсирующий
Защита от прямого и непрямого контакта	PELV
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	150 g
Материал корпуса	PA с армированием