

# Спиральный полимерный шланг PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

№ изделия: 533467

FESTO

Очень гибкий, с усилением, превосходная стойкость к гидролизу



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочая длина	6 m
Наружный диаметр	11,7 mm
Длина блока	1,312 m
Радиус гибки по отношению к расходу	65 mm
Внутренний диаметр	7,9 mm
Диаметр катушки	51 mm
Кол-во обмоток	53
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 13 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 60 °C
Вес продукта	560 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	Наружная резьба G3/8
Цвет	голубой
Твердость по Шору	A 87 +/-3
Материал соединительной резьбы	Латунь Никелирование
материал защиты от изгиба	POM
Материал шланга	TPE-U(PU)