

Контроллер двигателя SEC-ST-48-6-P01

№ изделия: 530069

FESTO

Для шагового двигателя




Таблица данных

Характеристика	Значение
Режим работы контроллера	Bipolar-Chopper-Driver
Режим работы	10-й шаг, 2000 шаг/U
Настраиваемое снижение тока	0 или 70 с помощью DIP-переключателя
Настройка шага	Через DIP-переключатель
Настройка номинального тока	DIP-переключатели
Макс. частота шагов	40 kHz
Номинальный ток	1,25 ... 6 A
Обозначение по CE	nach EU-EMV-Richtlinie
Температура хранения	-10 ... 50 °C
Класс защиты	IP20
Окружающая температура	0 ... 40 °C
Вес продукта	610 g
Диапазон работы логических входов	12 ... 30 V
Электрическое соединение	Вворачиваемый терминал
Тип крепления	с верхней рейкой