

Модуль перемещения HSW-16-AP-SD-W

№ изделия: 540236

FESTO

Pick&Place для переворота деталей под углом 90°, с защитной крышкой и дополнительной позицией ожидания.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочий ход	20 ... 35 mm
Размер	16
Макс. линейный ход при повороте на 90°	175/175 mm
Максимальный Z-ход, позиция ожидания	25 mm
ход Z	80 ... 100 mm
Демпфирование	СС: амортизаторы с обеих сторон Плавная характеристика
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	линейная направляющая плюс поворотный подшипник Поворотный привод последовательность перемещения по направляющей
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	4 ... 8 bar
Минимальное время цикла	1 s
Точность повторения, крайние позиции	+/- 0,02 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. момент Mx	2,5 Nm
Макс. момент My	2,5 Nm
Макс. момент Mz	2,5 Nm
Максимальное усилие в направлении Y	50 N
Теоретическое усилие при 6 бар	55 N
Вес продукта	5.850 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой
Пневматическое подключение, позиция ожидания	M5
Пневматическое присоединение	M5
Информация о материале, упоры	Легированная сталь
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, пружина	Легированная сталь
Информация о материале, монтажные плиты	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, держатель	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, траверса	Закаленная сталь
Информация о материале, поворотный рычаг	Сталь с поверхностной закалкой Полированный
Информация о материале, направляющая плита с пазами	Сталь с поверхностной закалкой Закаленный
Информация о материале, рейка для датчика	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, переключатель	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, винт настройки	Легированная сталь