

# Комбинация цилиндр-распределитель DNCV-63- -PPV-A-5/2LA

№ изделия: 536427


FESTO

Без диагностического модуля

Снимается с производства, доступен до 2010 года.



Примерное  
представление



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	85 ... 500 mm
Диаметр поршня	63 mm
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфирование	PPV: пневматическая амортизация, регулируемая обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	3 ... 8 bar
Диапазон рабочего напряжения DC	24 V
Режим работы	двустороннего действия
Характеристики катушки	24 V DC: фаза низкого тока: 0,5 W, фаза высокого тока: 1,23 W
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Авторизация	C-Tick
Длина демпфирования	22 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	1.682 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	1.870 N
Перемещаемая масса	663 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	88 g
Базовый вес на 0 мм хода	2.620 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	25 g
Электрическое подключение	8-пин M12x1 Разъем Круглого дизайна
Пневматическое подключение, канал 1	QS-10
Пневматическое подключение, канал 3	Встроенный глушитель
Пневматическое присоединение, канал 5	Встроенный глушитель
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав Гладкое анодирование
Информация о материале, шток	Легированная сталь