

Блок подготовки воздуха, комбинация MSB4-1/4:C3J2D7A1F3-WP

№ изделия: 542621

FESTO

Состав: отсечной клапан с ручным управлением, фильтр-регулятор, отсечной клапан с электрическим управлением, пневматический клапан мягкого пуска, модуль разветвления с реле давления, но без дисплея, кронштейн настенного монтажа. Макс. давление на выходе 9 бар, 40 мкм, с манометром, блокировка рукоятки регулятора, пластиковый стакан с пластиковым кожухом, автоматический отвод конденсата, направление потока слева направо.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией с принадлежностями, блокируемый
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 μm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Модуль ответвления Отсечной клапан Фильтр-регулятор с манометром Стандартный маслораспылитель
Функция контроллера	Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом с обратным протоком
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Манометр	с манометром
Рабочее давление	4,5 ... 10 bar
Диапазон давления управления	4 ... 9 bar
Стандартный номинальный расход	750 l/min
Характеристики катушки	24V DC
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура среды	-10 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	2.200 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	PC