

Фильтр сверхтонкой очистки MS6N-LFM-1/2-AUV-DA-Z

№ изделия: 536904

FESTO

Фильтр 0,01 мкм, металлический защитный кожух, автоматический отвод конденсата, индикатор перепада давления, направление потока справа налево.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	0,01 µm
Эффективность фильтра	99,9999 %
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Волоконный фильтр
Макс. объем конденсата	38 см ³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Индикация перепада давления	Визуальный индикатор
Входное давление 1	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	480 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 1 µm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	1.7.2 по DIN ISO 8573-1
Температура среды	5 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,01 mg/m ³
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	820 g
Тип крепления	с принадлежностями Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/2-14
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/2-14
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, фильтр	Борно-силикатное волокно
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	Алюминиевый сплав