


# Pick&Place DHSP-HMP16-SLT16

№ изделия: 542975

FESTO

включает модульный координатный привод и компактный мини-суппорт для точного перемещения при высокой прочности конструкции. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Pick&Place 2.0
Эффективная нагрузка	0 ... 4 kg
Привод, Z координата	SLT-16
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 150 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	HMP-16
Система приводов, Y координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x1
Ход, Y координата	0 ... 320 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,02 mm