

# Датчик положения оптический ретро-отражательный SOEG-RSG-Q20-PP-K-2L-TI


№ изделия: 537754

Продукт будет снят с производства

FESTO

С поляризованным светом, прямоугольная конструкция

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2020 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Блочного проекта
Соответствует стандарту	EN 60947-5-2
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Измеряемая величина	Позиция
Принцип измерения	Оптоэлектронный
Метод измерения	Отражательный датчик Для прозрачных объектов
Тип освещения	Красный, поляризованный
Рабочий диапазон	5 ... 500 mm
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Материал ссылки	Лазерный отражатель, 51 x 51 мм
Выход переключателя	PNP
Функция переключающего элемента	Переключаемый
Макс. частота переключения	1.000 Hz
Макс. выходной ток	100 mA
Падение напряжения	≤ 2,4 V
Защита от короткого замыкания	Пульсирующий
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Остаточная пульсация	10 %
Холостой ток	25 mA
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Электрическое подключение	Кабель 4-жильный
Длина кабеля	2 m
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Размер	20x32x12 mm
Тип крепления	со сквозным отверстием
Вес продукта	40 g
Материал корпуса	ABS
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Резервный рабочий дисплей	Зеленый светодиод
Опции настройки	Teach-In Самообучение через электрическое подключение
Нижний предел диапазона уставки	5 mm
Верхний предел диапазона настройки	500 mm
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Класс защиты	IP67
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии