

Кабель электродвигателя NEVM-M16G8-E-2.5-Q7-LE8-1

№ изделия: 5391541
Продукт будет снят с производства

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61984
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Вес продукта	450 g
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Круглый
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	M16x0,75
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	8
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	6
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	8
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	6
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 600 V
Примечание по рабочему напряжению DC	0 - 300 В для 0,25 мм ²
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 600 V
Примечание по рабочему напряжению AC	0 - 300 В для 0,25 мм ²
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	12 A
Примечание по воспринимаемой токовой нагрузке при 40°C	4 A для 0.25 мм ²
Импульсная мощность	6 kV
Примечание по волновому сопротивлению	4 kV для 0.25 ²
Длина кабеля	2,5 m
Атрибуты кабеля	Suitable for energy chains
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 55 mm
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 110 mm
Диаметр кабеля	11 mm
Структура кабеля	4x0,75+2x(2x0,25) С защитой
Номинальное сечение провода	0,25 mm ² 0,75 mm ²
Концы проводов	Cable end sleeve to DIN 46228-A..-10 Cable end sleeve to DIN 46228-E..-10
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-50 ... 90 °C -40 ... 90 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	Оранжевый
Материал изоляции	TPE-E