


# Модуль перемещения HSW-10-AP-SD-W

№ изделия: 540224

FESTO

Pick & Place для переворота деталей под углом 90°, с защитной крышкой и дополнительной позицией ожидания.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочий ход	9 ... 15 mm
Размер	10
Макс. линейный ход при повороте на 90°	90/90 mm
Максимальный Z-ход, позиция ожидания	10 mm
ход Z	80 ... 100 mm
Демпфирование	CC: StoЯddmpfer beidseitig Характеристика мягкости
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	линейная направляющая плюс поворотный подшипник Поворотный привод последовательность перемещения по направляющей
Определение позиции	для герконов
Рабочее давление	4 ... 8 bar
Минимальное время цикла	0,6 s
Точность повторения, крайние позиции	+/- 0,02 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Фильтрованный воздух, обогащенный маслом
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. момент Mx	0,6 Nm
Макс. момент My	0,6 Nm
Макс. момент Mz	0,6 Nm
Максимальное усилие в направлении Y	30 N
Теоретическое усилие при 6 бар	30 N
Вес продукта	1.450 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой
Пневматическое подключение, позиция ожидания	M3
Пневматическое присоединение	M3
Информация по материалам, упоры	Легированная сталь
Информация о материале крышки	Обработанный алюминиевый сплав Анодированный
Информация по материалам, пружина	Легированная сталь
Информация о материале монтажной плиты	Обработанный алюминиевый сплав Анодированный
Информация по материалам, держатель	Обработанный алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале поперечины	Закаленная сталь
Информация по материалам, качающийся рычаг	Сталь с поверхностной закалкой Полированный
Информация по материалам, направляющая плита с пазами	Сталь с поверхностной закалкой Закаленный
Информация по материалам, рейка для датчика	Обработанный алюминиевый сплав Анодированный
Информация по материалам, гребень	Обработанный алюминиевый сплав Анодированный
Информация по материалам, винт настройки	Легированная сталь