


# Прецизионный дроссель GRPO-70-1/8-AL

№ изделия: 542024

FESTO

предназначен для прецизионной настройки расхода.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Тип управления	Ручное
Элемент настройки	Поворотная кнопка со шкалой
Тип крепления	На монтажной плите
Стандартный расход через дроссель	40,7 l/min
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Материал корпуса	РА с армированием
Положение при сборке	Любое
Рабочее давление от 2 к 1	0 ... 0,5 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	19 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO8573-1:2010 [5:4:3] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	110 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав
Материал уплотнений	NBR PVC
Материал винтов	Сталь