

# Pick&Place DHSP-HMP16-HMPL20


№ изделия: 542976

FESTO

включает модульные и небольшие линейный приводы, точный и динамичный. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.

Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Pick&Place 2.0
Эффективная нагрузка	0 ... 4 kg
Привод, Z координата	HMPL-20
Система приводов, Z координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Z координата	x1
Ход, Z координата	0 ... 200 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	HMP-16
Система приводов, Y координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x1
Ход, Y координата	0 ... 320 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,02 mm