


# Трехмерный порталный привод DHSR-DGE25ZR-DGE25ZR-DGEA18

№ изделия: 543031

FESTO

включает электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей, консольный привод вертикального перемещения, точное позиционирование. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

| Характеристика  | Значение   |
|---|--|
| Сборка  | трехмерный порталный привод 1.0  |
| Эффективная нагрузка  | 0 ... 2 kg   |
| Привод, Z координата  | DGEA-18  |
| Система приводов, Z координата                              | Электрический<br>Привод с зубчатым ремнем DGEA   |
| Промежуточная позиция, Z координата                         | Любое  |
| Ход, Z координата   | 0 ... 200 mm   |
| Точность повторения в конечном положении, Z координата      | ± 0,05 mm  |
| Точность повторения в промежуточном положении, Z координата | ± 0,05 mm  |
| Привод, Y координата  | DGE-25-ZR-KF   |
| Система приводов, Y координата                              | Электрический<br>Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей |
| Промежуточная позиция, Y координата                         | Любое  |
| Ход, Y координата   | 0 ... 1.000 mm   |
| Точность повторения в конечном положении, Y координата      | ± 0,1 mm   |
| Точность повторения в промежуточном положении, Y координата | ± 0,1 mm   |
| Привод, X координата  | DGE-25-ZR-KF   |
| Система приводов, X координата                              | Электрический<br>Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей |
| Промежуточная позиция, X координата                         | Любое  |
| Ход, X координата   | 0 ... 3.000 mm   |
| Точность повторения в конечном положении, X координата      | ± 0,1 mm   |
| Точность повторения в промежуточном положении, X координата | ± 0,1 mm   |