



# Пневмораспределитель VSPA-B-T32H-A2

№ изделия: 546723

FESTO

Ширина: 18 мм.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный
Тип управления	пневматический
Ширина	18 mm
Стандартный номинальный расход	400 l/min
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Тип конструкции	Золотниковый
Тип сброса	Воздушная пружина
Условный проход	5 mm
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	ISO 15407-1 VDMA 24563
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Overlap	Positive overlap
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Расход распределителя	600 l/min
Расход распределителя на индивидуальной плате	450 l/min
Расход распределителя в составе блока	400 l/min
Время выключения	15 ms
Время включения	10 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,9 ... 1,1 Nm
Вес продукта	80 g
Подвод пилотного воздуха 12	Соединительная плата размер 18 мм по стандарту ISO 15407-1
Подвод пилотного воздуха 14	Соединительная плата размер 18 мм по стандарту ISO 15407-1
Пневматическое подключение, канал 1	Соединительная плата размер 18 мм по стандарту ISO 15407-1
Пневматическое подключение, канал 2	Соединительная плата размер 18 мм по стандарту ISO 15407-1
Пневматическое подключение, канал 3	Соединительная плата размер 18 мм по стандарту ISO 15407-1
Пневматическое присоединение, канал 4	Соединительная плата размер 18 мм по стандарту ISO 15407-1
Пневматическое присоединение, канал 5	Соединительная плата размер 18 мм по стандарту ISO 15407-1
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал винтов	Сталь Гальванизирован