



# Неполноповоротный привод DSM-32-270-CC-A-B

№ изделия: 547584

FESTO

с центрирующим валом, амортизаторами и опросом положения в  
обоих конечных положениях



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Угол демпфирования	12 deg
Диапазон настройки угла поворота	0 ... 246 deg
Угол поворота	0 ... 246 deg
Демпфирование	CC: амортизаторы с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Точная настройка	-3 deg
Режим работы	двустороннего действия
Тип конструкции	Поворотная лопасть
Определение позиции	Для герконов
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,7 Hz
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. аксиальное усилие	75 N
Макс. радиальное усилие	200 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 Nm
Допустимый момент инерции	0,05 kgm <sup>2</sup>
Вес продукта	1.460 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вала привода	Сталь Никелирование
Материал уплотнений	TPE-U(PU)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав