

Нажимной распределитель VMEM-SCZ-M52-M-G18

№ изделия: 555629
Продукт будет снят с производства

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Функция распределителя | 5/2 моностабильный |
| Тип управления | механический |
| Ширина | 20 mm |
| Стандартный номинальный расход | 500 l/min |
| Рабочее давление | -0,95 ... 10 bar |
| Тип конструкции | Золотниковый |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Условный проход | 4 mm |
| Инструкции по эксплуатации | Не использовать как механический стопор |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Питание пилотного каскада | внешний |
| Пилотное давление | 2,5 ... 10 bar |
| Макс. частота переключения | 3 Hz |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Приводное усилие | 15,5 N |
| Максимальное усилие на приводе | 80 N |
| Вес продукта | 170 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Material cover | PA |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алюминиевый сплав Анодированный |