

Стандартный цилиндр DNGL-1 1/4"- -PPV-A

№ изделия: 549967

FESTO

По стандарту ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290, с
возможностью опроса положений, регулируемым демпфированием
в обоих крайних положениях.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



Примерное
представление




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 500 mm
Диаметр поршня	1 1/4"
Резьба на штоке	UNF3/8-24
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфирование	PPV: пневматическая амортизация, регулируемая обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Конец штока	Наружная резьба
Структура проекта	Поршень Шток
Определение позиции	Для герконов
Варианты	Односторонний шток
Защита от скручивания/направляющая	Квадратный шток
Рабочее давление	0,6 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Длина демпфирования	19 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	415 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	483 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	30 g
Базовый вес на 0 мм хода	565 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое присоединение	NPT1/8-27
Информация о материале, крышки	Алюминий
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, шток	Легированная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав