

Передаточный модуль EMGA-60-P-G3-SAS-70

№ изделия: 552190

FESTO

Подходит для серводвигателей.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	60 mm
Размер фланца двигателя	70 mm
Угловой люфт	0,17 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	3:1
Макс. входная скорость	13.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	22 Nm
Момент инерции редуктора	0,135 kgcm ²
Максимальный выходной момент	35,2 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	2,3 Nm/arcmin
Вес продукта	900 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	60G
Интерфейс редуктора, вал привода	70A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)