

Неполноповоротный привод DAPS-0030-090-RS4-F0305-CR

№ изделия: 552882

FESTO

single-acting, air connection to VDI/VDE 3845 Namur valves, direct flange mounting, stainless steel version.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер привода	0030
Расположение отверстий на фланце	F03 F05
Угол поворота	90 deg
Глубина присоединения вала	12,1 mm
Фитинги соответствуют стандарту	ISO 5211
Демпфирование	Без демпфирования
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия
Тип конструкции	Yoke - кинематика
Определение позиции	Без
Закрывание	закрывается вправо
Подключение распределителя по стандарту	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Изделие может использоваться в SRP/CS вплоть до SIL 2 низкие требования
Connection pressure for spring force	0,56 MPa
Давление для сжатия пружины	5,6 bar
Operating pressure MPa	0,56 ... 0,84 MPa
Рабочее давление	5,6 ... 8,4 bar
Nominal operating pressure	0,56 MPa
Номинальное рабочее давление	5,6 bar
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификационный департамент	TÜV Nord 212170801
Категория ATEX Газ	II 2G
Категория ATEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Момент при указанном рабочем давлении и угле поворота 0°	30 Nm
Момент при номинальном рабочем давлении с углом поворота 50°	15 Nm
Момент при номинальном рабочем давлении с углом поворота 90°	20 Nm
Момент пружинного возврата с углом поворота 0°	20 Nm
Момент пружинного возврата с углом поворота 50°	15 Nm
Момент пружинного возврата для 90°	30 Nm
Усилие пружины	4

Характеристика	Значение
Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0°	1,12 l
Вес продукта	2.400 g
Присоединение вала	T11
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала крышки	1.4408
Материал уплотнений	FPM NBR PUR
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала корпуса	1.4408
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал вала	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала вала	1.4301