

Влагоотделитель MS12-LWS

№ изделия: 569827

FESTO

отвод конденсата через автоматический клапан отвода конденсата.



Примерное
представление




Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	12
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Отвод конденсата	полностью автоматический Автоматический, с электроуправлением
Тип конструкции	Центробежный отделитель
Макс. объем конденсата	400 ml
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Степень отделения конденсата	99 %
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Макс. стандартный расход	40.000 l/min
Стандартный номинальный расход	25.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-] Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	1 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:7:4]
Температура среды	1 ... 60 °C
Температура окружающей среды	1 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж Без монтажной скобы с принадлежностями Опция
Материал крышки	PA с армированием
Материал поворотного диска	POM
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление
Материал монтажной скобы	Алюминиевое литье под давление
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал соединителя модуля	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевый сплав
Материал уплотнения захвата	NBR
Материал экрана	PA
Материал разделительной плиты	POM