

Полимерный пневмошланг PAN-MF-16X2-SW

№ изделия: 570363

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	16 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	130 mm
Внутренний диаметр	12 mm
Мин. радиус изгиба	75 mm
Соответствует стандарту	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,9 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 275,5 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] Минеральное масло
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-60 ... 100 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,09 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 16 мм
Цвет	Черный
Твердость по Шору	D 65 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	Полиамид 12