


# Штекер NECU-S1W9-C2-ACO

№ изделия: 574588

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	4-40 UNC-2B
Вес продукта	59 g
Интерфейс Fieldbus	Sub-D, 9-полюсный, разъем
Электрическое присоединение 1	Разъем, sub-D, 9-полюсный
Электрическое присоединение 2	Вворачиваемый терминал, может быть экранирован
Скорость передачи данных (бод)	1 Mbit/s
Допустимый диаметр кабеля	8 mm 8 mm
Поперечное сечение терминала	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	75% при 25°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	Усиленный поликарбонат