



# Распределитель с электроуправлением VOVC-BT-T32C-MH-F-1T1

№ изделия: 565449

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2x3/2, Н.З., моностабильные
Тип управления	электрический
Размер клапана	10 mm
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Operating pressure	0 ... 116 psi
Тип конструкции	Тарельчатый клапан с пружинным возвратом
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP40
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Условный проход	0,65 mm
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Толкающий
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Overlap	Underlap
Отображение статуса сигнала	LED
значение b	0,24
значение C	0,048 l/sbar
Расход распределителя	10 l/min
Расход распределителя в составе блока	10 l/min
Время выключения	4,7 ms
Время включения	5,2 ms
Макс. позитивный тестовый импульс с логикой 0	600 µs
Макс. негативный тестовый импульс с логикой 1	800 µs
Характеристики катушки	24 V DC: фаза удержания 0.3 W, мощность переключения 1.0 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-5 ... 50 °C
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	30 g
Электрическое подключение	через коллектор
Пневматическое подключение, канал 1	Монтажная плата
Пневматическое подключение, канал 2	Монтажная плата
Пневматическое подключение, канал 3	Монтажная плата
Пневматическое присоединение, канал 4	Монтажная плата
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR PU
Материал корпуса	PA с армированием